

パイロットバルブ MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS

部品番号: 8118343

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|--|
| バルブ機能 | 3方弁ノーマルクローズ |
| 操作方法 | 電気 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 0.8 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 8 bar |
| Operating pressure | -13.05 ... 116 psi |
| 構造 | O n-Offバルブ |
| リターン方式 | メカスプリング |
| 認証発行部 | 21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X |
| ガス防爆 | Ex db IIC T6...T3 Gb |
| 粉塵防爆 | Ex tb IIIC T85°C Db |
| 防爆発火等級 | -65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3 |
| 保護仕様 | IP66 |
| 手動操作 | ロック式 |
| 流れ方向 | 逆流不可 |
| 定格 | 100 % |
| 絶縁クラス | H |
| コイル特性 | 110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 7.9 VA, holding power: 3.8 VA |
| 周波数許容公差 | +/- 10 % |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 取付方法 | CNOMO |
| 材質 | RoHS対応 |