


リニアガントリ YXCL-1-B

製品番号: 8122264

FESTO



データシート

特徴	値
必要な取付平面度	0.1 mm/m
取付位置	水平
構造	ラインポータルシステム 電気式および空気圧式駆動モジュール付
スイッチオン時間	100%
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...60 °C
相対湿度	0 - 90%
保護等級	IP40
周囲温度	5 °C...45 °C
メンテナンスの間隔	2500 km
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質: アダプタプレート	アルミ, アルマイト処理
材質: 取付ブラケット	アルミニウム ステンレス
材質 ケーブルヘア	強化 PA