

取付ブラケット PAMP-MB-44

部品番号: 8123058

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	44
シリーズ	P
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
バルブ取付時の最高締付トルク	2.5 Nm
流体温度	-60 ... 80 °C
周囲温度	-60 ... 80 °C
質量	32 g
材質	RoHS対応
Material screws	ステンレス
Material bracket	ステンレス