

ショックアブソーバ DYEF-G8-M5-Y1-F1A

部品番号: 8131071

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	M5
ストローク	1.5 mm
クッション	P メタルストップなし固定クッション
取付方向	任意
位置検出	なし
バリエーション	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
最高衝突速度	0.8 m/s
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
クッションストローク	1.5 mm
最大締付トルク	0.8 Nm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	0.05 J
質量	8.4 g
取付方法	ねじスリーブ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス