


コントロールプレート DADG-FM-VDE1G18

部品番号: 8131546

FESTO



データシート

特長	値
規格	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
取付方向	任意
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大締付トルク	9 Nm
質量	227 g
取付方法	Direct mounting on end cap via thread
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR ステンレス
Material housing	アルミアルマイト処理
Material screws	真鍮 (ニッケルめっき)