

カップリング EAMC-56-58-22-24

製品番号: 8134826

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	22 mm
ホルダー直径 2	24 mm
サイズ	56
呼び長さ	58 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	129 kgmm ²
伝達トルク	60 Nm
製品質量	274 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠