

ダブルニップル NPFC-DS-G18-G18-M

部品番号: 8142583

FESTO



データシート

特長	値
Material threaded fitting	真鍮 (ニッケルめっき)
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	10.55 Nm
Nominal tightening torque, pneumatic connection 2	10.55 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	9.94 g
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質	RoHS対応
Material seals	PVC