

ダブルニップル NPFC-DS-G14-G12-M

部品番号: 8142587

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---|------------------------------|
| Material threaded fitting | 真鍮 (ニッケルめっき) |
| 容器サイズ | 10 |
| 使用圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 1 | 47.9 Nm |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 2 | 9.05 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 質量 | 34.4 g |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| エア接続ポート 2 | G1/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | PVC |