


コントロールユニット CDPX-X-B-W-4

部品番号: 8155213

FESTO



データシート

特長	値
幅	147 mm
深さ	29 mm
高さ	107 mm
長さ	34 mm
フロントパネルの厚さ (max.)	5 mm
リアルタイム	あり
サポートPLCプロトコル	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
リアルタイム (時差)	<100 ppm at 25 °C
カラー数	64 M
表示	間接照明付
表示タイプ	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	4,3"
バッテリーバックアップ	Super capacitor
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 32 V
表示解像度	480x272ピクセル
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	0,25 A
認証	c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	IP20 IP66
保護等級について	IP20 rear IP66 front
周囲温度	0 ... 50 °C
周囲温度に注意	For vertical mounting
質量	400 g
PLCインタフェース	RS485
USBポート	あり
Ethernetインタフェース	RJ45 10/100 MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	Designer Studio
CPU	256 MB RAM