

ショックアブソーバ DYEF-G8-S-M6-Y1

部品番号: 8159472

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	M6
ストローク	1.5 mm
クッション	P メタルストップなし固定クッション
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	0.8 m/s
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
クッションストローク	1.5 mm
最大締付トルク	1 Nm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	0.08 J
質量	6.9 g
取付方法	ねじスレーブ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス