

ショックアブソーバ DYEF-G8-M8-Y1F

製品番号: 8160237

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M8
ストローク	3.4 mm
クッション	固定クッションリング/プレート 両側, メタル製固定ストッパ付
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.8 m/s
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 -C...60 -C
クッション長さ	3.4 mm
許容締付トルク	2 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.04 J
製品質量	20.9 g
取付方法	ネジ付スリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス