

プラスチックチューブ PUN-H-SF-22X4,3-BL-25

部品番号: 8167915

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---|--|
| 外径 | 22 mm |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 110 mm |
| 内径 | 13.4 mm |
| 最小曲半径 | 44 mm |
| アプリケーションノート | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.3 MPa |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 13 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 188.5 psi |
| 使用圧力に注意 | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.7 MPa at 0 - 60°C |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) |
| 材料の耐火テスト | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| クリーンルームクラス | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -35 ... 80 °C |
| 長さXm時の質量 | 0.302 kg/m |
| 接続ポート径 | 外径Φ22mm/パイプコネクタ用 |
| 色 | 青 |
| ショア硬度 | D 54 +/-3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |