

丸形シリンダ DGS-25- -PPV-S2


部品番号: 8819
廃番予定品

FESTO

両端に可変エアクッション付
製造中止予定品 (2016年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	25 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
位置検出	なし
バリエーション	貫通ピストンロッド
使用圧力	1 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	16 mm
0.6MPaで後退時の理論力	247 N
0.6MPaで前進時の理論力	247 N
接続ポート径	G1/8