

ボールバルブ QH-1/2

製品番号: 9543

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2/2 双安定
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
操作方法	手動
取付方法	インライン
標準公称流量	11500 l/min

特徴	値
呼び径	15 mm
材質ハウジング	真鍮
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	ISO 228-1
構造	ボールバルブ
公称圧力継手 PN	40
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 - 水蒸気ではない 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
流体温度	-20 -C...150 -C
製品質量	340 g
材質 シール	FPM PTFE
ボール材質	真鍮, クロムメッキ
シャフト材質	真鍮