

アダプタ AD-1/8NPT-G1/8-I

製品番号: 9624

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	5.95 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
許容締付トルク 空気圧接続 1	7 Nm
許容締付トルク 空気圧接続 2	6 Nm
製品質量	9.5 g
エア接続ポート 1	雄ねじ 1/8 NPT
空気圧接続 2	雌ねじ G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	PVC
材質ハウジング	亜鉛めっき鋼