

ダブルニップル E-G1/8-1/8NPT

部品番号: 9630

FESTO

ガスケット2個付



データシート

特長	値
オリフィス径	5.95 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	6 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	7 Nm
締め付けトルク	10.55 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	9.1 g
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	1/8 NPT
材質	RoHS対応