


急速排気バルブ SEU-1/2-NPT

製品番号: 9801

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	急速排気
追加機能選択	サイレンサ付
エア接続ポート 1	NPT1/2
空気圧接続 2	NPT1/2
取付方法	ねじ込み式
標準流量, 排気 0.6→0.5MPa(6→5bar, 87→72.5psi)	4020 l/min
排気圧力 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)時の標準流量	6500 l/min
標準流量 換気 0.6→0.5MPa(6→5bar, 87→72.5psi)	4560 l/min
作動電圧	0.3 bar...10 bar
周囲温度	-20 -C...75 -C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
呼び径	15 mm
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 -C...75 -C
ノイズレベル	86 000007
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠