

매니폴드 스트립
VABM-C8-12E-G14-14-PT-L
 Part Number: 1247980



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|---|
| 격자 치수 | 12 mm |
| 최대 밸브 연수 | 14 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 최대 죄임 토크, 밸브 마운팅 | 0.6 Nm |
| 최대 조임 토크, 벽면 마운팅 | 5 Nm |
| 제품 중량 | 1,040 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 3 | G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 5 | G1/4 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 매니폴드 소재 | 전조 알루미늄 합금 |