


# Cartridge QSPLLK18-5/16-U

Part Number: 132180

FESTO

원터치 연결구, 긴 L-형



## 자료 시트

| 특징                              | 값                             |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 공칭 사이즈                          | 5.2 mm                        |
| 조립 위치                           | 어디든                           |
| 컨테이너 사이즈                        | 10                            |
| 디자인 구조                          | Push/Pull 원리                  |
| 작동 압력 전체 온도 범위                  | -0.95 ... 10 bar              |
| 해양 등급(Maritime classification)p | 인증서 확인                        |
| 작동 매체                           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                  | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                    | 1 - 부식 응력 수준 낮음               |
| 주변 온도                           | -5 ... 60 °C                  |
| 제품 중량                           | 8.1 g                         |
| 공압 연결구, 포트 1                    | QSP...18                      |
| 공압 연결구, 포트 2                    | 배관용, 5/16" 외부 직경              |
| 해제 링의 색상                        | 회색                            |
| 재질 사항                           | RoHS 에 승인                     |
| 하우징 소재                          | PA-강화                         |
| Release ring 소재                 | POM                           |
| 튜브 씰 소재                         | NBR                           |
| 튜브 고정 클로 소재                     | 고합금 강철, 부식방지                  |