


일방향 유량 조절 밸브 GRLZ-1/4-PK-4-RS-B

Part Number(&P): 151199

FESTO

공급 공기 유량 조절, 회전 조인트.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	공급 에어용 일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	슬리브 너트 포함 PK-4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	260 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	220 ... 260 l/min
작동 압력	0.3 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm
조립 위치	어디든
유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar	370 l/min
차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar	315 ... 370 l/min
매체 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	11 Nm
제품 중량	44 g
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
씰에 대한 재질 정보	NBR
조절 볼트 재질 자료	황동
회전 조인트 재질 자료	아연 다이캐스트