


# 유량 조절 밸브 GRLO-M5-LF-C

Part Number(&P): 175048

FESTO

Non-return 기능 없음, 회전 조인트.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	40 l/min
작동 압력	0 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm
조립 위치	어디든
유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar	80 l/min
매체 온도	-10 ... 60 °C
최대 죄임 토크	1.5 Nm
제품 중량	7 g
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	황동
씰에 대한 재질 정보	NBR
조절 볼트 재질 자료	황동
회전 조인트 재질 자료	아연 다이캐스트