


커플링 EAMC-65-90-20-25

Part Number: 176035

FESTO

DGE용.



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	20 mm
홀더 직경 2	25 mm
사이즈	65
공칭 길이	90 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	4,500 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	417 kgmm ²
이송 가능 토크	85 Nm
제품 중량	535 g
재질 사항	RoHS 에 승인