

Vacuümzuignaphouder ESH-HB-3-PK

Artikelnummer: 189208

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Volume	0.313 cm ³
Inbouwpositie	Verticaal
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijkant
Toekenning zuignaphouder	Grootte 3
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	27 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Zuigerbevestiging	M4
Vacuümaansluiting	PK-4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Veredeld staal Hooggelegeerd staal