

필터 조절 밸브 LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A



Part Number: 192395

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

급속 보호망 포함, 압력 게이지 없음, 필터 등급 5 μ.
자동 배수기 포함, 직접 제어 압력 조절기 포함.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 μm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기
최대 응축수 용량	43 cm ³
바울 보호망	급속 바울 보호망
압력 게이지	G1/4이 준비됨
작동 압력	2 ... 12 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 12 bar
최대 압력 Hysteresis	0.4 bar
표준 공칭 유량	5,800 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	1,600 g
마운팅 형태	라인 설치
공압 연결구, 포트 1	G3/4
공압 연결구, 포트 2	G3/4
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC