



진공 발생기 VN-05-M-I3-PQ2-VT2

Part Number: 193555

FESTO

인라인, 높은 진공, 폭 14 mm, 플러그 콘넥터와 push-in 슬리브.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈, 라발 노즐	0.45 mm
격자 치수	13 mm
조립 위치	어디든
배출기 특성	높은 진공도 Inline
디자인 구조	직선 형태
최대 흡입율시 작동 압력	6.3 bar
작동 압력	1 ... 8 bar
최대 진공도시 작동 압력	6 bar
최대 진공	86 %
공칭 작동 압력	6 bar
대기상태에서 최대 흡입율	6.1 l/min
공칭 작동 압력에서 에어 공급 타임	4.7 s
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 ... 60 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	12 g
마운팅 형태	라인 설치
공압 연결구, 포트 1	QS-6
공압 연결구, 포트 3	비-덕트
진공 연결	원터치 슬리브 QS-6
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
리시버 노즐 소재	POM
하우징 소재	POM-강화
트랜스미터 노즐 소재	전조 알루미늄 합금
피팅 소재	황동 니켈 도금