

Geluiddemper U-1

Artikelnummer: 2312

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Debiet tegen atmosfeer	20800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	90 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	139.8 g
Pneumatische aansluiting	G1
Materiaal demperinzetstuk	PE
Materiaal-informatie	RoHS conform