


클램핑 슬리브
EAMH-110-11-C34
Part Number: 2429555

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	110
조립 위치	어디든
최대 속도	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	32.2 kgmm ²
제품 중량	233 g
재질 사항	RoHS 에 승인