

반-회전 드라이브 DSR-1 1/4"-180-P

Part Number: 33127



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

회전 날개 원리, 무한 조절 가능 회전 각도. 정지 시스템은 회전 날개와 개별적이어서 발생하는 어떤 에너지도 정지캠과 탄성 플라스틱 판에 의해 흡수될 수 있음.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2021년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



자료 시트

특징	값
쿠션 각도	1.2 deg
회전 각도 조절 범위	0 ... 180 deg
회전 각도	0 ... 180 deg
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
작동 모드	복동
작동 압력	1.5 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-10 ... 60 °C
6 bar에서 이론적 토크	10 Nm
공압 연결구	1/8 NPT