



서비스 유니트 FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H

Part Number: 527865

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

나사산 연결 플레이트 포함, 압력 게이지 포함, 반자동 배수기
대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	MICRO
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
응축수 배수기	반-자동
디자인 구조	압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분류 윤활기
최대 응축수 용량	3 cm3
필터 등급	5 µm
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	1 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.3 bar
표준 공칭 유량	160 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	149 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
보울 소재	PC