



서비스 유니트 조합 MSB6-1/2:J4M1D1A1-WP

Part Number(&P): 530229

FESTO

필터 조절기, 윤활기, 전기 on-off 밸브, 공압 soft-start 밸브, 벽면 마운팅 플레이트 구성. 최대 출력 압력 12 bar, 40 µm 필터, 압력 게이지, 잠금 가능 레귤레이터 헤드, 플라스틱 바울, 완전 자동 응축수 배출, 공기 흐름 방향 좌 → 우.



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이 액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	시동 밸브 On/Off 밸브 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 표준 오일 분무 윤활기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
바울 보호망	플라스틱 가드
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	4.5 ... 12 bar
압력 조절 범위	4 ... 12 bar
표준 공칭 유량	1,900 l/min
특성 코일 자료	24V DC: 1,5W
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4-] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:4-]
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	3,000 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
공압 연결구, 포트 3	G1/2
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	PC