


서비스 유니트 조합 MSB6-1/4-FRC3:J7M1

Part Number(&P): 530264

FESTO

필터-압력조절기-운활기 조합, 7 bar 최대 출력 압력, 5 µm 필터, 압력 게이지 포함, 잠금 가능 조절기 헤드, 플라스틱 바울 보호망 포함 플라스틱 바울, 수동 배수기, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분류 운활기
필터 등급	5 µm
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
바울 보호망	플라스틱 가드
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	1.5 ... 20 bar
압력 조절 범위	0.3 ... 7 bar
표준 공칭 유량	2,000 l/min
작동 매체	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	운활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:4:-]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,495 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4