

Vouwbalgkit DADB-V6-63-S301-350

Artikelnummer: 553341

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Buiten-Ø | 57 mm |
| Bouwgrootte | 63 |
| Slagbereik | 301 mm...350 mm |
| Zuigerstangverlenging | 97 mm |
| Bouwworm | Rond |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Constructieve opbouw | Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Mediabestendigheid | Stof Spanen Oliën Fette Benzine |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Productgewicht | 164 g |
| Bevestigingstype | Opschuifbaar Met schroefdraadpen |
| Pneumatische aansluiting | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal adaptatiedelen | PA-versterkt |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal vouwbalg | NBR |
| Materiaal schroefdraadpen | Hooggelegeerd roestvast staal |