

Vouwbalgit DADB-S1-20-S251-300

Artikelnummer: 553417

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	29 mm
Bouwgrootte	20
Slagbereik	251 mm...300 mm
Zuigerstangverlenging	86 mm
Bouwworm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	85 g
Bevestigingstype	Met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpenen	Hooggelegeerd roestvast staal