

# Vouwbalgit DADB-S1-25-S151-200

Artikelnummer: 553427

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	29 mm
Bouwgrootte	25
Slagbereik	151 mm...200 mm
Zuigerstangverlenging	60 mm
Bouwworm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	57 g
Bevestigingstype	Met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpen	Hooggelegeerd roestvast staal