

Vouwbalgit DADB-S1-32-S376-425

Artikelnummer: 553455

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Buiten-Ø | 38 mm |
| Bouwgrootte | 32 |
| Slagbereik | 376 mm...425 mm |
| Zuigerstangverlenging | 131 mm |
| Bouwworm | Rond |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Constructieve opbouw | Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen | Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen |
| Mediabestendigheid | Stof Spanen Oliën Fette Benzine |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Productgewicht | 104 g |
| Bevestigingstype | Met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal adaptatiedelen | PA-versterkt |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal vouwbalg | NBR |
| Materiaal schroefdraadpenen | Hooggelegeerd roestvast staal |