



# 스텝 작동 밸브 VMEM-SC-M52-A-G14

FESTO

Part Number: 556907  
단종 예정 제품

단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	기계적
폭	25 mm
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 압력	2.5 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	공압 스프링
공칭 사이즈	6 mm
사용 설명서	기계식 정지용으로 사용하지 마십시오.
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
최대 스위칭 주기	3 Hz
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	15.5 N
액추에이터에 가해지는 최대 힘	80 N
제품 중량	300 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 4	G1/4
공압 연결구, 포트 5	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	전조 알루미늄 합금 아노다이징