

# Blinde stop QBC-3/8H-U

Artikelnummer: 564788

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	Blinde stop
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	57,1 oz
Pneumatische aansluiting 1	Steekhuls Ø 3/8"
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Materiaal-informatie	RoHS conform