

Aansluitblok VABM-B10-20E-G38-10-P3

Artikelnummer: 576449

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	10
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1451 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting stuurlicht 12	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering