

Aansluitblok VABM-B10-20E-N38-7-P3

Artikelnummer: 576458

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	7
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1075 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering