


블랭크 플러그
NPQH-P-S4-P10
 Part Number: 578257

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
조립 위치	어디든
디자인	블랭킹 플러그
컨테이너 사이즈	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 2 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 20 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 290 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
인증서 발행 부서	NSF C0523185
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
식품 안전	적합성 선언 참조 NSF/ANSI 169
주변 온도	0 ... 150 °C
제품 중량	2.3 g
공압 연결구, 포트 1	Push-in sleeve diameter 4 mm
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	Brass, chemically nickel-plated