

Snelschroefkoppeling CK-3/8-PK-9-KU

Artikelnummer: 6468

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	8 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtrand
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	7.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor steeknippel met binnen-Ø 9 mm met moer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal inschroeftap	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform