


Axiaalkit EAMM-A-L27-40R

Artikelnummer: 8063445

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1.6 Nm
Productgewicht	131 g
Interfacecode actuator	L27
Interfacecode motor In	40R
Materiaal-informatie	RoHS conform