


Ikišama/srieginė L-jungtis, ilga QSMLLV-M5-3-I

Gaminio numeris: 130834

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su vidiniu šešiakampiu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	1,6 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	L-shape, long
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	1,33 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	13 g
Montavimo tipas	Internal hex A/F 3
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 3 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material hollow bolt	Nickel-plated brass
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis