

# Užmaunama jungtis QS-B-8-4-20

Gaminio numeris: 132145  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[mažinantįs.](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	2,3 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	20
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	7,1 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For tubing outside diameter 8 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 4mm išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Informacija apie žarnelės sandariklį	NBR
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis