

# L greita jungtis LCKN-M5-PK-3

Gaminio numeris: 164995

FESTO

Pasukamas 360° kampu, su sandarinimo žiedu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	1,7 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,9 ... 16 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota