

Skirstytuvų sala VIFB-02-1/8-12

Gaminio numeris: 18380

FESTO

G1/8, su Fieldbus jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos rėtės 5/2 bistabilus 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	750 ... 1.000 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	Fieldbus
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	12
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	02
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Fiksuotas tinklelis
Valdymo slėgis	1,5 ... 10 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų