

# Skirstytuvų sala VIFB-02-1/8-14

Gaminio numeris: 18381

FESTO

G1/8, su Fieldbus jungtimi.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                  | Reikšmė   |
|--|---|
| Skirstytuvo funkcija                     | 5/2 vienos rėtės<br>5/2 bistabilus<br>5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu<br>5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas<br>5/3 uždaras |
| Standartinis nominalus srauto debitas    | 750 ... 1.000 l/min   |
| Darbinis slėgis                          | -0,9 ... 10 bar   |
| Elektrinis valdymas                      | Fieldbus  |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 14  |
| Aplinkos temperatūra                     | -5 ... 50 °C  |
| Apsaugos klasė                           | IP65  |
| Veikimo būdas                            | elektrinis  |
| Skirstytuvų salos tipas                  | 02  |
| Konstrukcija                             | Stūmoklio šliaužiklis   |
| Valdomas oro tiekimas                    | išorinis<br>vidinis   |
| Skirstytuvų salos struktūra              | Fiksuotas tinklelis   |
| Valdymo slėgis                           | 1,5 ... 10 bar  |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa        | 24 V  |
| Terpės temperatūra                       | -5 ... 50 °C  |
| Informacija                              | Turi PWIS medžiagų  |