

Vienkryptis droselis GRLA-1/16-NPT-QS-3/16-U

Gaminio numeris: 192858

FESTO

Išmetamo oro valdymui, su pasukama jungtimi.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-3/16
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/16-27
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	56 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	34 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 9 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	PBT-sustiprintas
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Montavimo pozicija	Bet koks
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	18 g
Informacija apie smeigę	Žalvaris
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM