

# Kolektoriaus blokas MHA1-PR4-3-M3

Gaminio numeris: 197203

FESTO

Grupinio skirstytuvų montavimo blokui MHA1-...-HC/TC



## Tech. Duomenys

| Savybės                                  | Reikšmė  |
|--|--|
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 4  |
| Darbinis slėgis                          | 0 ... 8 bar  |
| Darbinė terpė                            | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC            | 1 - Low corrosion stress   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L   |
| Aplinkos temperatūra                     | -10 ... 60 °C  |
| Plokštės montavimo būdas                 | Su kiauryme  |
| Skirstytuvo montavimo būdas              | su vidiniu sriegiu   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1         | M7   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2         | M3   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3         | M7   |
| Material of connecting plate             | Aliuminio liejinys   |