


# Rankinis skirstytuvas W-3-3/8

Gaminio numeris: 2341  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Normaliai uždaras.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Veikimo būdas	rankinis
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su sriegiu
Standartinis nominalus srauto debitas	1.400 l/min
Nominalus dydis	9 mm
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Šliaužiklio mova
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	reversuojamas
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	20 N
Produkto svoris	280 g
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR